

产品名称	用途分类	产品编号	规格				发货批次
			切割尺寸 (厘米)	如何切割	超纯水 清洗	打包	
东丽® MK	洁净室	MK9.5H-CP	9.5 x 9.5	熔切	可	双层包装 20 张 x 25 袋	500 张
		MK14.5H-CP	14.5 x 14.5	熔切	可	双层包装 20 张 x 10 袋	200 张
		MK24H-CP	24 × 24	熔切	可	双包装 10 张 x 10 袋	100 张
	一般环境用	MK24H	24 × 24	熔切	没有任何	10 张 x 10 袋	100 张
东丽® MC	洁净室	CC1919H	19 × 19	熔切	可	双包装 10 张 x 10 袋	100 张
		CC2424H	24 × 24	熔切	可	双包装 10 张 x 10 袋	100 张
	一般环境用	MC1919H-G9	19 × 19	熔切	没有任何	10 张 x 10 袋	100 张
		MC2424H-G9	24 × 24	熔切	没有任何	10 张 x 10 袋	100 张
东丽® PK	洁净室	PK23H-GCP	23 × 23	熔切	可	双层包装 50 张 x 2 袋	100 张
东丽® PW	洁净室	PW23H-GCP	23 × 23	熔切	可	双层包装 50 张 x 2 袋	100 张
东丽® ME	洁净室	ME14.5H-CP	14.5 x 14.5	熔切	可	200 张 x 2 袋, 双层包装 x 5	2000 张
		ME24H-CP	24 × 24	熔切	可	100 张 x 2 袋, 双层包装 x 5	1000 张
东丽® MF	一般环境用	MFT1S	秒	裁剪/缝纫	没有任何	1 双 x 10 袋/ 盒 x 10	100 双
		MFT1M	米	裁剪/缝纫	没有任何	1 双 x 10 袋/ 盒 x 10	100 双

产品名称	用途分类	产品编号	规格				发货批次
			切割尺寸 (厘米)	如何切割	超纯水 清洗	打包	
		MFT1L	升	裁剪/缝纫	没有任何	1 双 x 10 袋/ 盒 x 10	100 双
		MFT1LL	二	裁剪/缝纫	没有任何	1 双 x 10 袋/ 盒 x 10	100 双

* 1 本文件中记载的数据是我们根据 JIS 或同等标准使用超纯水洗过的无尘室布进行测试中获得的测量值,并非保证值。使用本产品前,请自行检查本产品的安全性和适应性。

* 2 对于洁净室,超纯水洗布包装在符合 100 级标准的洁净室中。一般环境包装在一般环境中,无需超纯水清洗。

* 3 Toraysee ®用于 MF, 100 种尺寸的双单元组合,请单独联系我们。

*四 对于本文件中未包含的产品信息,请联系我们或您的经销商。(定制尺寸、卷布等可单独提供。)

联系我们

深圳市优斯特商贸有限公司

电话: 0755-81773990

邮箱: Beck@yaostbio.com

手机 (beck): 13316502397